

PDR 922 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 400.00 l, Beladungsmenge 16.0 kg – 22.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516409366 / Materialnummer: 11718590 / Alte Materialnummer: 52922003EU

| Bauform und Ausführung                               |                      |
|--|----------------------|
| Bauform  | Frontlader           |
| Linie  | Performance Plus     |
| Front  | Eisengrau            |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25     | 16,0                 |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18     | 22,0                 |
| Trommelvolumen in l                                  | 400,00               |
| Trocknungssystem                                     | Abluft               |
| Türöffnung [Ø] in mm                                 | 520                  |
| Türöffnungswinkel in Grad                            | 180                  |
| Türanschlag  | links                |
| Türanschlag wechselbar                               | •                    |
| Schontrommel aus Edelstahl                           | Ja                   |
| Anwendung  |                      |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie              | •                    |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime               | •                    |
| Geeignet für das Facility Management                 | •                    |
| Geeignet für den Waschsalon                          | •                    |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim                | •                    |
| Geeignet für die Textilreinigung                     | •                    |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube           | •                    |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste           | •                    |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                  | •                    |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten          | •                    |
| Geeignet für Spitäler                                | •                    |
| Geeignet für den Sportverein                         | •                    |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness              | •                    |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis            | •                    |
| Geeignet für die petrochemische Industrie            | •                    |
| Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie | •                    |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen           | •                    |
| Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen        | •                    |
| Leistungsdaten                                       |                      |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.              | 21,70                |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg              | 0,53                 |
| Programmlaufzeit in Min.                             | 25                   |
| Lebensdauer in Trockenzyklen                         | 40000                |
| Steuerung  |                      |
| Steuerungstyp  | M Touch Pro          |
| Programmierbarkeit                                   | Programmierbar       |
| Programmsteuerung                                    | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h                           | 24                   |
| Restzeitanzeige                                      | •                    |
| Programmablaufanzeige                                | •                    |
| Einstellbare Displaysprachen                         | •                    |
| Standard Elektroanschluss                            |                      |
| Beheizungsart  | Gas                  |
| Netzanschlussleitung                                 | 1N AC 230V 50HZ      |
| Heizleistung Elektro in kW                           | 0,00                 |
| Heizleistung Gas in kW                               | 21,50                |

PDR 922 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409366 / Materialnummer: 11718590 / Alte Materialnummer: 52922003EU

|   |                    |
|---|--------------------|
| Gesamtanschluss in kW                             | 1,00               |
| Absicherung in A                                  | 10                 |
| <b>Maße und Gewicht Trockner</b>                  |                    |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                       | 1400               |
| Aussenmass, Nettobreite in mm                     | 906                |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm                      | 1162               |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm                      | 1526               |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm                    | 1090               |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm                     | 1254               |
| Nettogewicht in kg                                | 203,9              |
| Bruttogewicht in kg                               | 218                |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>       | 2324               |
| <b>Emissionswerte</b>                             |                    |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz        | 62 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                   | 2,60               |
| <b>Ausstattung</b>                                |                    |
| Intelligente Trommelreversierung                  | •                  |
| Axiale Luftführung                                | •                  |
| Grossflächiger Flusenfilter                       | •                  |
| PerfectDry  | •                  |
| Softliftrippen                                    | •                  |
| AirRecycling                                      | •                  |
| Kommunikationsschacht                             | •                  |
| Not-Halt-Schalter                                 | •                  |
| Geräteunabhängiges Zubehör                        | •                  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                     |                    |
| Kassiersystem (Option)                            | •                  |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang          | •                  |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | •                  |
| WLAN-Trockner                                     | •                  |
| Connector Box                                     | •                  |
| LAN-Modul (Option)                                | •                  |
| <b>Kapazitäten</b>                                |                    |
| Atemschutzmasken [Anzahl]                         | 16                 |
| Einsatzanzüge [Anzahl]                            | 3                  |
| Einsatzüberjacken [Anzahl]                        | 5                  |
| Synthetikbetten [Anzahl]                          | 2                  |
| Synthetikkissen [Anzahl]                          | 3                  |
| Federbetten [Anzahl]                              | 2                  |
| Federkissen [Anzahl]                              | 4                  |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                        | 364                |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]                  | 84                 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]                  | 73                 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]                 | 133                |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]                 | 94                 |
| Pferde-Sommerdecken [Anzahl]                      | 3                  |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>              |                    |
| CE  | •                  |
| VDE   | •                  |
| VDE-EMC   | •                  |
| Spritzwasserschutz IPX4                           | •                  |

PDR 922 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409366 / Materialnummer: 11718590 / Alte Materialnummer: 52922003EU

DVGW-Gas

•

WEEE

•

UKCA

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•