

APCL 048

Kommunikationsbox

zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.



- Anschluss von Spitzenlast-, Kassier- und Dosiersystemen
- Komfortable Anbindung an Benchmark Waschmaschine
- Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten für die Flüssigdosierung
- Volle Abwärtskompatibilität zu allen gängigen Miele Systemen

EAN: 4002516410652 / Materialnummer: 11722060 /
Alte Materialnummer: 59590048EU

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit	
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Flügelradzähler	•
Dosiersystem	•
Spitzenlastabschaltung	•
Zubehör zum Kassiergerät	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	~200-240V 50/60HZ
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	81
Aussenmass, Nettobreite in mm	254
Aussenmass, Nettotiefe in mm	229
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	135
Aussenmass, Bruttobreite in mm	280
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	265
Nettogewicht [kg]	1,83
Bruttogewicht in kg	2,20