

APWM 050
 Dosierpumpen
 mit Dosiersteuerung für zwei Flüssigdosiermittel.



- Geeignet für den Einsatz mit Miele Professional Waschmaschinen
- Wartungsoptimierter Schlauchwechsel dank Schnellkupplungssystem
- Ideal nutzbar mit Miele ProCare Tex Prozesschemikalien
- Nutzbar mit Dosierlanzen für unterschiedliche Kanistergrößen
- Erweiterbar mit Programmwähler und Alarmsystem für Leerstand

EAN: 4002516419365 / Materialnummer: 11733440 / Alte Materialnummer: 59510050ZER

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-Weiß
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	285
Aussenmass, Nettobreite in mm	190
Aussenmass, Nettotiefe in mm	166
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	270
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	350

APWM 050
Dosierpumpen
mit Dosiersteuerung für zwei Flüssigdosiermittel.



EAN: 4002516419365 / Materialnummer: 11733440 / Alte Materialnummer: 59510050ZER

Nettogewicht [kg]	3,01
Bruttogewicht in kg	3,46