

APWM 056
Sauglanze
für die Nutzung von 5 l oder 10 l Kanistern.



- Geeignet für den Einsatz mit Miele Professional Dosierpumpen
- Für den Anschluss an bis zu zwei Waschmaschinen

EAN: 4002516589273 / Materialnummer: 11733600 / Alte Materialnummer: 59510056D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-Weiß
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	90
Aussenmass, Nettobreite in mm	90
Aussenmass, Nettotiefe in mm	525
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	93
Aussenmass, Bruttobreite in mm	95
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	550

APWM 056
Sauglanze
für die Nutzung von 5 l oder 10 l Kanistern.

EAN: 4002516589273 / Materialnummer: 11733600 / Alte Materialnummer: 59510056D

Nettogewicht [kg]	0,42
Bruttogewicht in kg	0,56

