

PRI 210 [EL STW AB]
Muldenmangel, Elektro
mit modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe.



- Leistung 30.0 kg/h*, Walzendurchmesser 210 mm, Arbeitsbreite 1000 mm
- Optimale Ergonomie – höhenverstellbar und optionaler Sockel
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 15 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516422242 / Materialnummer: 11741260 / Alte Materialnummer: 53210004EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäschein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	210
Arbeitsbreite in mm	1000
Muldenmaterial	Aluminium
Walzenunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 15 % Restfeuchte in kg/h	30,0
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	
Steuerungstyp	Touchdisplay
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,0
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	4,50
Gesamtanschluss in kW	5,00
Absicherung in A	16
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1032
Aussenmass, Breite in mm	1579
Aussenmass, Tiefe in mm	476
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1374
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1763
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	660
Nettogewicht in kg	122
Bruttogewicht in kg	136
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1220
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa

PRI 210 [EL STW AB]
 Muldenmangel, Elektro
 mit modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe.



EAN: 4002516422242 / Materialnummer: 11741260 / Alte Materialnummer: 53210004EU

Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,50
Ausstattung	
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltleiste FlexControl	•
Ablagestange	•
Anlagebrett	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten (Option)	•
Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenpflege und Wachsen	•
Sockel (Option)	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•