


PRI 214 [EL STW AB]
Muldenmangel, Elektro
mit modernster Steuerung, flexibler Bedienhöhe und Ablagestange.




- Leistung 33.0 kg/h*, Walzendurchmesser 210 mm, Arbeitsbreite 1400 mm
- Optimale Ergonomie – höhenverstellbar und optionaler Sockel
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516422884 / Materialnummer: 11744560 / Alte Materialnummer: 53214005EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontseitige Wäschein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	210
Arbeitsbreite in mm	1400
Muldenmaterial	Aluminium
Walzenunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	33,0
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	
Steuerungstyp	Touchdisplay
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,0
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	6,50
Gesamtanschluss in kW	7,00
Absicherung in A	16
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Höhe in mm	1032
Aussenmass, Breite in mm	1979
Aussenmass, Tiefe in mm	650
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1374
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2163
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	660
Nettogewicht in kg	140
Bruttogewicht in kg	155
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1400
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,50

PRI 214 [EL STW AB]
 Muldenmangel, Elektro
 mit modernster Steuerung, flexibler Bedienhöhe und Ablagestange.



EAN: 4002516422884 / Materialnummer: 11744560 / Alte Materialnummer: 53214005EU

Ausstattung	
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltleiste FlexControl	•
Ablagestange	•
Anlagebrett	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenpflege und Wachsen	•
Sockel (Option)	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•