


PRI 217 [EL STW FLT]
Muldenmangel, Elektro
mit modernster Steuerung, Stahlwollbewicklung und flexibler Wäscheführung.



- Leistung 60.0 kg/h*, Walzendurchmesser 250 mm, Arbeitsbreite 1660 mm
- Mühelos umstellbar – flexible Wäscherrückführung
- Optimale Ergonomie – höhenverstellbar und optionaler Sockel
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516423034 / Materialnummer: 11744750 / Alte Materialnummer: 53217010EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontseitige Wäscheingabe, Rückseitige Wäscheausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Aussenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	250
Arbeitsbreite in mm	1660
Muldenmaterial	Aluminium
Walzenunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Geeignet für den Campingplatz	•

Leistungsdaten

Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	60,0
Getestete Betriebsstunden	20000

Steuerung

Steuerungstyp	Touchdisplay
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter

Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,5
Einstellbare Temperatur	Stufenlos

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	11,00
Gesamtanschluss in kW	11,60
Absicherung in A	25

Masse und Gewicht

Aussenmass, Höhe in mm	1110
Aussenmass, Breite in mm	2238
Aussenmass, Tiefe in mm	650
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1414
Aussenmass, Bruttobreite in mm	2400
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	860
Nettogewicht in kg	189
Bruttogewicht in kg	214

PRI 217 [EL STW FLT]

Muldenmangel, Elektro

mit modernster Steuerung, Stahlwollbewicklung und flexibler Wäscheführung.



EAN: 4002516423034 / Materialnummer: 11744750 / Alte Materialnummer: 53217010EU

Maximale Bodenbelastung in N	1890
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	11,00
Ausstattung	
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fussschaltleiste FlexControl	•
Anlagebrett	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Flexible Wäscheführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenpflege und Wachsen	•
Sockel (Option)	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	98
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•