

K 7773 D

Einbau-Kühlschrank

mit FlexiLight 2.0, PerfectFresh Active – aktive Befeuchtung für beste Frische.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller
- Kein sichtbares Kondensat dank trockener CleanSteel Rückwand

EAN: 4002516424574 / Materialnummer: 11748790 / Alte Materialnummer: 36777300CH

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Anzahl der Abstellflächen	7
davon beleuchtet	4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	3
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	124,80
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,34
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570

K 7773 D

Einbau-Kühlschrank


mit FlexiLight 2.0, PerfectFresh Active – aktive Befeuchtung für beste Frische.



EAN: 4002516424574 / Materialnummer: 11748790 / Alte Materialnummer: 36777300CH

Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1788
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	544
Gewicht in kg	65,9
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	296
davon PerfectFresh-Zone in l	98
4-Sterne-Gefrierzone in l	0
Gesamtnutzinhalt in l	296
Geräuschkategorie (A bis D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•

K 7773 D
 Einbau-Kühlschrank
 mit FlexiLight 2.0, PerfectFresh Active – aktive Befeuchtung für beste Frische.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht (Skizze)