

APWM 018

Kommunikationsbox inklusive Montagesatz
zum Verbindungsaufbau von 9- bis 11-kg-Waschmaschine mit externen Systemen.



- Anschluss von Spitzenlast-, Kassier- und Dosiersystemen
- Komfortabler Plug & Play-Anschluss an die Waschmaschine
- Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten für die Flüssigdosierung
- Volle Abwärtskompatibilität zu allen gängigen Miele Systemen

EAN: 4002516429425 / Materialnummer: 11763220 / Alte Materialnummer: 59510018EU

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Spitzenlastabschaltung	•
Zubehör zum Kassiergerät	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	~200-240V 50/60HZ
Material	Kunststoff, Stahlblech, verzinkt
Farbe	Weiß
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	96
Aussenmass, Nettobreite in mm	255
Aussenmass, Nettotiefe in mm	292
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	145
Aussenmass, Bruttobreite in mm	292
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	595
Nettogewicht [kg]	3,35
Bruttogewicht in kg	3,70