

## APWM 019

Kommunikationsbox inklusive Montagesatz

zum Verbindungsaufbau von 12- bis 20-kg-Waschmaschine mit externen Systemen.



- Anschluss von Spitzenlast-, Kassier- und Dosiersystemen
- Komfortabler Plug & Play-Anschluss an die Waschmaschine
- Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten für die Flüssigdosierung
- Volle Abwärtskompatibilität zu allen gängigen Miele Systemen

EAN: 4002516429432 / Materialnummer: 11763230 / Alte Materialnummer: 59510019EU

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Produktkategorie	
Flügelradzähler	•
Spitzenlastabschaltung	•
Zubehör zum Kassiergerät	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	~200-240V 50/60HZ
Material	Kunststoff, Stahlblech, verzinkt
Farbe	Weiß
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	96
Aussenmass, Nettobreite in mm	255
Aussenmass, Nettotiefe in mm	292
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	145
Aussenmass, Bruttobreite in mm	292
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	595
Nettogewicht [kg]	3,35
Bruttogewicht in kg	3,70