

## APCL 086

Sockel, offen mit Flusenfilterkasten, 30 cm hoch  
zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.



- Für ein ergonomisches Be- und Entladen der Waschmaschine
- Zum Anschluss der Waschmaschine an einen vorhandenen Wandablauf

EAN: 4002516433613 / Materialnummer: 11776590 / Alte Materialnummer: 59590086D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
Produktkategorie	
Unterbau/Sockel	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Stahlblech verzinkt, gepulvert
Farbe	Eisengrau
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	300
Aussenmass, Nettobreite in mm	602
Aussenmass, Nettotiefe in mm	860
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	325
Aussenmass, Bruttobreite in mm	630
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	900
Nettogewicht [kg]	23,00
Bruttogewicht in kg	25,00