

PWM 916 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



- Trommelvolumen 140 l, Beladungsmenge 16.0 kg
- Spezialtrommel für die Ausspülung grober Verschmutzungen
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN: 4002516434061 / Materialnummer: 11777780 / Alte Materialnummer: 51916015EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	16,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	16,0
Trommelvolumen in l	140
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Spezialtrommel	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	99,2
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l	182,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,24
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	3,21
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	49
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	94,4
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l	178,1
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,96
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	1,33
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	43
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	92,8
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34

PWM 916 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



EAN: 4002516434061 / Materialnummer: 11777780 / Alte Materialnummer: 51916015EU

Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	91,2
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,48
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	32
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min.	53
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min.	47
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1075
g-Faktor	462
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leersensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	14,00
Gesamtanschluss in kW	14,60
Absicherung in A	25
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	14,00
Gesamtanschluss in kW	14,60
Absicherung in A	25
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2 x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70

PWM 916 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.

EAN: 4002516434061 / Materialnummer: 11777780 / Alte Materialnummer: 51916015EU

<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1450
Aussenmass, Nettobreite in mm	924
Aussenmass, Nettotiefe in mm	835
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1585
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1090
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	337,0
Bruttogewicht in kg	357
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	5091
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Feder-in-Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	92
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	13
Einsatzhelme [Anzahl]	4
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	1
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	355

PWM 916 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



EAN: 4002516434061 / Materialnummer: 11777780 / Alte Materialnummer: 51916015EU

Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]	82
Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]	71
Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]	130
Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]	91
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	160
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	105
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	3
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•