

PWM 912 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



- Trommelvolumen 110 l, Beladungsmenge 12.0 kg
- Spezialtrommel für die Ausspülung grober Verschmutzungen
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss

EAN: 4002516434122 / Materialnummer: 11777960 / Alte Materialnummer: 51912015EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	12,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	12,0
Trommelvolumen in l	110
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Spezialtrommel	•
Anwendung	
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	74,4
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l	142,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,68
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	2,50
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	49
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	70,8
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l	139,9
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,72
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	1,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	42
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	69,6
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34

PWM 912 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



EAN: 4002516434122 / Materialnummer: 11777960 / Alte Materialnummer: 51912015EU

Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	68,4
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,36
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	31
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min.	54
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min.	47
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1150
g-Faktor	458
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leersensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	9,00
Gesamtanschluss in kW	9,60
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	9,00
Gesamtanschluss in kW	9,60
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2 x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70

PWM 912 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.

EAN: 4002516434122 / Materialnummer: 11777960 / Alte Materialnummer: 51912015EU

<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1350
Aussenmass, Nettobreite in mm	799
Aussenmass, Nettotiefe in mm	924
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1480
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1090
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	271,0
Bruttogewicht in kg	290
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	4402
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Feder-in-Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	91
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atmenschutzmasken [Anzahl]	10
Einsatzhelme [Anzahl]	3
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	1
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	289

PWM 912 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



EAN: 4002516434122 / Materialnummer: 11777960 / Alte Materialnummer: 51912015EU

Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]	64
Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]	56
Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]	100
Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]	72
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	120
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	80
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	2
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•