

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro, grobe Verschmutzungen im Facility Management.



- Trommelvolumen 180 l, Beladungsmenge 20.0 kg
- Spezialtrommel für die Ausspülung grober Verschmutzungen
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN: 4002516434207 / Materialnummer: 11778110 / Alte Materialnummer: 51520007EU

| Bauform und Ausführung   |             |
|--|-------------|
| Bauform  | Frontlader  |
| Linie  | Performance |
| Front  | Eisengrau   |
| Blendenfarbe   | Edelstahl   |
| Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg                       | 20,0        |
| Füllverhältnis   | 1:9         |
| Beladungsmenge in kg   | 20,0        |
| Trommelvolumen in l  | 180         |
| Türöffnung [Ø] in mm   | 415         |
| Türöffnungswinkel in Grad  | 180         |
| Türanschlag  | rechts      |
| Automatischer Türverschluss  | •           |
| Innovativer Laugenbehälter   | •           |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter   | •           |
| Spezialtrommel   | •           |
| Anwendung  |             |
| Geeignet für das Facility Management   | •           |
| Leistungsdaten   |             |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg                     | 7,80        |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg                  | 0,20        |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg                     | 7,20        |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg                  | 0,07        |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                                     | 156,0       |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l     | 255,4       |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                                  | 4,00        |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh  | 4,10        |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                                 | 58          |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l                                     | 144,0       |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l     | 256,5       |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh                                  | 1,40        |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh  | 1,70        |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                                 | 49          |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min. | 61          |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min. | 55          |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %  | 53          |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %  | 49          |
| Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %                               | 25          |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.  | 950         |
| g-Faktor   | 361         |

## PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro, grobe Verschmutzungen im Facility Management.



EAN: 4002516434207 / Materialnummer: 11778110 / Alte Materialnummer: 51520007EU

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Getestete Betriebsstunden                                 | 30000                           |
| <b>Steuerung</b>  |                                 |
| Steuerungstyp   | M Touch Pro                     |
| Programmierbarkeit  | Programmierbar                  |
| Max. Startzeitvorwahl in h                                | Frei wählbar                    |
| Restzeitanzeige   | •                               |
| Programmablaufanzeige                                     | •                               |
| Einstellbare Displaysprachen                              | •                               |
| Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart          | •                               |
| <b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>                       |                                 |
| Grundprogramme  | •                               |
| <b>Dosierung</b>  |                                 |
| Einspülkasten   | 3 Fächer                        |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12                              |
| Leersensierung  | •                               |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                          |                                 |
| Beheizungsart   | Elektro                         |
| Netzanschlussleitung                                      | 3N AC 400V 50HZ                 |
| Heizleistung in kW  | 15,00                           |
| Gesamtanschluss in kW                                     | 16,00                           |
| Absicherung in A  | 25                              |
| <b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>                       |                                 |
| Netzanschlussleitung                                      | 3N AC 400V 60HZ                 |
| Heizleistung in kW  | 15,00                           |
| Gesamtanschluss in kW                                     | 16,00                           |
| Absicherung in A  | 25                              |
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                            |                                 |
| Kaltwasser [Anzahl]                                       | 3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung  |
| Warmwasser [Anzahl]                                       | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung  |
| Hartwasser (Option) [Anzahl]                              | 2 x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil  | DN 70                           |
| <b>Masse und Gewicht</b>                                  |                                 |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                               | 1450                            |
| Aussenmass, Nettobreite in mm                             | 924                             |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm                              | 935                             |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm                              | 1585                            |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm                            | 1090                            |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm                             | 1130                            |
| Nettogewicht in kg  | 389,0                           |
| Bruttogewicht in kg                                       | 409                             |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>               | 5755                            |
| <b>Emissionswerte</b>                                     |                                 |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz                | 67 dB(A) re 20 µPa              |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                           | 6,48                            |
| <b>Ausstattung</b>  |                                 |
| Patentierete Vorentwässerung                              | •                               |
| Tuchaufbereitung  | •                               |

PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro, grobe Verschmutzungen im Facility Management.



EAN: 4002516434207 / Materialnummer: 11778110 / Alte Materialnummer: 51520007EU

|   |     |
|---|-----|
| 3-dimensionale Unwuchtüberwachung                 | •   |
| Desinfektionsspülen                               | •   |
| Feder-in-Feder-System                             | •   |
| Temperaturüberwachung                             | •   |
| Spezialheizkörper                                 | •   |
| Mengenautomatik+                                  | •   |
| Wäsche nachlegen                                  | •   |
| Programmanwahl via Farbrahmen                     | •   |
| Effizientes Hochschleudern                        | •   |
| Not-Halt-Schalter                                 | •   |
| Geräteunabhängiges Zubehör                        | •   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>               |     |
| Recyclingquote in %                               | 92  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                     |     |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang          | •   |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | •   |
| LAN   | •   |
| WLAN  | •   |
| Connector Box                                     | •   |
| <b>Kapazitäten</b>                                |     |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                        | 455 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]            | 106 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]            | 91  |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]           | 167 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]           | 117 |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl]                     | 200 |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]                   | 133 |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>              |     |
| CE  | •   |
| VDE-EMC   | •   |
| VDE   | •   |
| Spritzwasserschutz IPX4                           | •   |
| WEEE  | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG       | •   |