

## PDR 528 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 500.00 l, Beladungsmenge 20.0 kg – 28.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516443537 / Materialnummer: 11795780 / Alte Materialnummer: 52528005EU

### Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	20,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	28,0
Trommelvolumen in l	500,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja

### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•

### Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	25,80
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,49
Programmlaufzeit in Min.	25
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000

### Steuerung

Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•

### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	27,00
Gesamtanschluss in kW	28,20
Absicherung in A	50

### Mögliche Spannungsvariante 1

Netzanschlussleitung	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	27,00
Gesamtanschluss in kW	28,20
Absicherung in A	50

PDR 528 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516443537 / Materialnummer: 11795780 / Alte Materialnummer: 52528005EU

<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1640
Aussenmass, Nettobreite in mm	1206
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1019
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1766
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1390
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1108
Nettogewicht in kg	243,3
Bruttogewicht in kg	258
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2799
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,30
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelversierung	•
Axiale Luftführung	•
Grossflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN-Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•