

PDR 928 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 500.00 l, Beladungsmenge 20.0 kg – 28.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516443551 / Materialnummer: 11795800 / Alte Materialnummer: 52928006EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	20,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	28,0
Trommelvolumen in l	500,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	29,60
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,51
Programmlaufzeit in Min.	23
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	1N AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	30,00
Gesamtanschluss in kW	1,20
Absicherung in A	10

PDR 928 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443551 / Materialnummer: 11795800 / Alte Materialnummer: 52928006EU

<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1640
Aussenmass, Nettobreite in mm	1206
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1019
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1766
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1390
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1108
Nettogewicht in kg	246,3
Bruttogewicht in kg	261
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2828
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	58 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,30
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Grossflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN-Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	5
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	5
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	545
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	105
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	91
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	167
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	118
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	3
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•

PDR 928 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443551 / Materialnummer: 11795800 / Alte Materialnummer: 52928006EU

UKCA

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•  
•