

PDR 944 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 800.00 l, Beladungsmenge 32.0 kg – 44.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516443605 / Materialnummer: 11795850 / Alte Materialnummer: 52944016EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	32,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	44,0
Trommelvolumen in l	800,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	34,30
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,53
Programmlaufzeit in Min.	30
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	36,00
Gesamtanschluss in kW	1,70
Absicherung in A	10

PDR 944 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443605 / Materialnummer: 11795850 / Alte Materialnummer: 52944016EU

Maße und Gewicht Trockner	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1640
Aussenmass, Nettobreite in mm	1206
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1385
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1766
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1390
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1474
Nettogewicht in kg	295,3
Bruttogewicht in kg	313
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	3544
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	61 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,00
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Grossflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN-Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	16
Einsatzanzüge [Anzahl]	6
Einsatzüberjacken [Anzahl]	9
Synthetikbetten [Anzahl]	4
Synthetikkissen [Anzahl]	8
Federbetten [Anzahl]	4
Federkissen [Anzahl]	8
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	727
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	168
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	145
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	267
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	188
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	5
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•

PDR 944 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443605 / Materialnummer: 11795850 / Alte Materialnummer: 52944016EU

UKCA

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•
•