

PDR 944 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 800.00 l, Beladungsmenge 32.0 kg – 44.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling

EAN: 4002516443612 / Materialnummer: 11795860 / Alte Materialnummer: 52944005EU

| Bauform und Ausführung | |
|--|----------------------|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Edelstahl |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25 | 32,0 |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18 | 44,0 |
| Trommelvolumen in l | 800,00 |
| Trocknungssystem | Abluft |
| Türöffnung [Ø] in mm | 520 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | links |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Schontrommel aus Edelstahl | Ja |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für Spitäler | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen | • |
| Leistungsdaten | |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 34,20 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,57 |
| Programmlaufzeit in Min. | 31 |
| Lebensdauer in Trockenzyklen | 40000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Pro |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Dampf indirekt |
| Netzanschlussleitung | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 0,00 |
| Heizleistung Dampf in kW | 40,50 |
| Gesamtanschluss in kW | 1,70 |
| Absicherung in A | 10 |

PDR 944 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443612 / Materialnummer: 11795860 / Alte Materialnummer: 52944005EU

| Maße und Gewicht Trockner | |
|---|--------------------|
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 1640 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 1206 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 1385 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 1766 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 1390 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 1474 |
| Nettogewicht in kg | 326,3 |
| Bruttogewicht in kg | 344 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 3848 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 63 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 4,00 |
| Ausstattung | |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Grossflächiger Flusenfilter | • |
| PerfectDry | • |
| Softflitripfen | • |
| AirRecyclingPlus | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| WLAN-Trockner | • |
| Connector Box | • |
| LAN-Modul (Option) | • |
| Kapazitäten | |
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 16 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 6 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 9 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 4 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 8 |
| Federbetten [Anzahl] | 4 |
| Federkissen [Anzahl] | 8 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 727 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl] | 168 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl] | 145 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl] | 267 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl] | 188 |
| Pferde-Sommerdecken [Anzahl] | 5 |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Spritzwasserschutz IPX4 | • |
| WEEE | • |
| UKCA | • |

PDR 944 [SI]

Professional Ablufttrockner, dampfbeheizt
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443612 / Materialnummer: 11795860 / Alte Materialnummer: 52944005EU

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

