

## PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. leistungsstarker Wärmepumpe APDR 902 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



- Trommelvolumen 400.00 l, Beladungsmenge 16.0 kg – 22.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Automatische Wärmetauscherreinigung dank StreamClean-Verfahren
- 60 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner\*
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Abb. zeigt Trockner mit separat bestellbarem Wärmepumpenmodul

\* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 60 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516443636 / Materialnummer: 11795880 / Alte Materialnummer: 52922023EU

| Bauform und Ausführung                               |                            |
|--|----------------------------|
| Bauform  | Frontlader                 |
| Linie  | Performance Plus           |
| Front  | Edelstahl                  |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25     | 16,0                       |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18     | 22,0                       |
| Trommelvolumen in l                                  | 400,00                     |
| Trocknungssystem                                     | Wärmepumpe                 |
| Türöffnung [Ø] in mm                                 | 520                        |
| Türöffnungswinkel in Grad                            | 180                        |
| Türanschlag  | links                      |
| Türanschlag wechselbar                               | •                          |
| Schontrommel aus Edelstahl                           | Ja                         |
| Anwendung  |                            |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie              | •                          |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime               | •                          |
| Geeignet für das Facility Management                 | •                          |
| Geeignet für den Waschsalon                          | •                          |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim                | •                          |
| Geeignet für die Textilreinigung                     | •                          |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube           | •                          |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste           | •                          |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                  | •                          |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten          | •                          |
| Geeignet für Spitäler                                | •                          |
| Geeignet für den Sportverein                         | •                          |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness              | •                          |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis            | •                          |
| Geeignet für die petrochemische Industrie            | •                          |
| Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie | •                          |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen           | •                          |
| Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen        | •                          |
| Leistungsdaten                                       |                            |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.              | 12,60                      |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg              | 0,21                       |
| Programmlaufzeit in Min.                             | 42                         |
| Lebensdauer in Trockenzyklen                         | 40000                      |
| Steuerung  |                            |
| Steuerungstyp  | M Touch Pro                |
| Programmierbarkeit                                   | Programmierbar             |
| Programmsteuerung                                    | Restfeuchtegesteuert       |
| Max. Startzeitvorwahl in h                           | 24                         |
| Restzeitanzeige                                      | •                          |
| Programmablaufanzeige                                | •                          |
| Einstellbare Displaysprachen                         | •                          |
| Standard Elektroanschluss                            |                            |
| Beheizungsart  | Wärmepumpe mit CleanStream |
| Netzanschlussleitung                                 | 3N AC 400V 50HZ            |
| Heizleistung Elektro in kW                           | 0,00                       |

## PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. leistungsstarker Wärmepumpe APDR 902 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



EAN: 4002516443636 / Materialnummer: 11795880 / Alte Materialnummer: 52922023EU

|  |                    |
|--|--------------------|
| Heizleistung Wärmepumpe in kW                          | 16,00              |
| Gesamtanschluss in kW                                  | 6,00               |
| Absicherung in A                                       | 16                 |
| <b>Maße und Gewicht Trockner</b>                       |                    |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                            | 1400               |
| Aussenmass, Nettobreite in mm                          | 906                |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm                           | 1164               |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm                           | 1526               |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm                         | 1090               |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm                          | 1254               |
| Nettogewicht in kg                                     | 180,2              |
| Bruttogewicht in kg                                    | 195                |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>            | 2092               |
| <b>Masse/Gewicht Wärmepumpenmodul</b>                  |                    |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                            | 1370               |
| Aussenmass, Nettobreite in mm                          | 906                |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm                           | 426                |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm                           | 1530               |
| Nettogewicht in kg                                     | 184,4              |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm                         | 1000               |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm                          | 800                |
| Bruttogewicht in kg                                    | 217,0              |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>            | 1809               |
| <b>Emissionswerte</b>                                  |                    |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz             | 53 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                        | 4,70               |
| <b>Ausstattung</b>                                     |                    |
| StreamClean (Wärmetauscherreinigung)                   | •                  |
| Intelligente Trommelreversierung                       | •                  |
| Axiale Luftführung                                     | •                  |
| Grossflächiger Flusenfilter                            | •                  |
| PerfectDry   | •                  |
| Softliftrippen   | •                  |
| Kommunikationsschacht                                  | •                  |
| Not-Halt-Schalter                                      | •                  |
| Geräteunabhängiges Zubehör                             | •                  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                    |                    |
| Kältemittel  | R450a              |
| Treibhauspotential Kältemittel in kg CO <sub>2</sub> e | 605                |
| Treibhauspotential Gerät in kg CO <sub>2</sub> e       | 2299               |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                          |                    |
| Kassiersystem (Option)                                 | •                  |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang               | •                  |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)      | •                  |
| WLAN-Trockner  | •                  |
| Connector Box  | •                  |
| LAN-Modul (Option)                                     | •                  |
| <b>Kapazitäten</b>                                     |                    |
| Atemschutzmasken [Anzahl]                              | 16                 |
| Einsatzanzüge [Anzahl]                                 | 3                  |
| Einsatzüberjacken [Anzahl]                             | 5                  |

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. leistungsstarker Wärmepumpe APDR 902  
mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



EAN: 4002516443636 / Materialnummer: 11795880 / Alte Materialnummer: 52922023EU

|   |     |
|---|-----|
| Synthetikbetten [Anzahl]                    | 2   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                    | 3   |
| Federbetten [Anzahl]                        | 2   |
| Federkissen [Anzahl]                        | 4   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                  | 364 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]            | 84  |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]            | 73  |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]           | 133 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]           | 94  |
| Pferde-Sommerdecken [Anzahl]                | 3   |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>        |     |
| CE  | •   |
| VDE   | •   |
| VDE-EMC                                     | •   |
| Spritzwasserschutz IPX4                     | •   |
| WEEE  | •   |
| UKCA  | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | •   |