

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. effizienter Wärmepumpe APDR 901 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



- Trommelvolumen 325.00 l, Beladungsmenge 13.0 kg – 18.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Automatische Wärmetauscherreinigung dank StreamClean-Verfahren
- 60 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Abb. zeigt Trockner mit separat bestellbarem Wärmepumpenmodul

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 60 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516443643 / Materialnummer: 11795890 / Alte Materialnummer: 52918007EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	13,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	18,0
Trommelvolumen in l	325,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	10,90
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,21
Programmlaufzeit in Min.	39
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe mit CleanStream
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. effizienter Wärmepumpe APDR 901 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



EAN: 4002516443643 / Materialnummer: 11795890 / Alte Materialnummer: 52918007EU

Heizleistung Wärmepumpe in kW	10,00
Gesamtanschluss in kW	5,10
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht Trockner	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1400
Aussenmass, Nettobreite in mm	906
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1035
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1526
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1090
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1125
Nettogewicht in kg	169,5
Bruttogewicht in kg	183
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1928
Masse/Gewicht Wärmepumpenmodul	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1370
Aussenmass, Nettobreite in mm	906
Aussenmass, Nettotiefe in mm	426
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1530
Nettogewicht in kg	159,5
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1000
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	800
Bruttogewicht in kg	201,0
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1652
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	53 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,50
Ausstattung	
StreamClean (Wärmetauscherreinigung)	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Grossflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Kältemittel	R450a
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO ₂ e	605
Treibhauspotential Gerät in kg CO ₂ e	1936
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN-Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. effizienter Wärmepumpe APDR 901
mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



EAN: 4002516443643 / Materialnummer: 11795890 / Alte Materialnummer: 52918007EU

Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	295
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	68
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	59
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	108
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	76
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	3
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•