

PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygienewaschmaschine mit Wiegesockel, elektrobeheizt
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516447245 / Materialnummer: 11813060 / Alte Materialnummer: 51632314ZER

- Trommelvolumen 320 l, Beladungsmenge 32.0 kg
- Komfortable Flüssigdosierung & Spezial-Desinfektionsprogramme*
- Qualität – Schontrommel, Edelstahlfronten und Probeentnahmestelle
- Sehr effizient dank niedriger Verbräuche & Spitzenlastabschaltung
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 41 %**, g-Faktor360

* Für ein optimales Einspülen von flüssigen Medien ist das Flüssigdosiervmodul mit einem zusätzlichen Kaltwasseranschluss ausgestattet.

** Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

Bauform und Ausführung	
Bauform	Hygienewaschmaschine
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	32,0
Trommelvolumen in l	320
Türöffnung [B] in mm reine Seite	352
Türöffnung [H] in mm reine Seite	593
Türöffnung [B] in mm unreine Seite	352
Türöffnung [H] in mm unreine Seite	593
Türöffnungswinkel in Grad	153
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Spitäler	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	10,31
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,12
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	74
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	61
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	47
Restfeuchte bei Warmspülen in %	41
Schleuderdrehzahl in U/Min.	975
g-Faktor	360
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für Textilreinigungen	•

PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygienewaschmaschine mit Wiegesockel, elektrobeheizt
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516447245 / Materialnummer: 11813060 / Alte Materialnummer: 51632314ZER

Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Spitäler	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Dosierung	
Einspülkasten	4 Fächer
Flüssigdosiermodul	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leersensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung in kW	30,00
Gesamtanschluss in kW	31,00
Absicherung in A	63
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1718
Aussenmass, Nettobreite in mm	1605
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1070
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1800
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1758
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1138
Nettogewicht in kg	891,0
Bruttogewicht in kg	909
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	10741
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	71 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	11,20
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
2. Display auf der reinen Seite	•
Laugenzapfstelle	•
Automatische Trommelpositionierung und -arretierung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel	•
Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•

PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygienewaschmaschine mit Wiegesockel, elektrobeheizt
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516447245 / Materialnummer: 11813060 / Alte Materialnummer: 51632314ZER

Geräteunabhängiges Zubehör

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %

95

Anschlussmöglichkeiten

Optische Schnittstelle für Servicezugang

•

Schnittstellenmodul RS 232 (Option)

•

Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)

•

Betriebsdatenerfassung

•

Wasserrückgewinnung (Option)

•

Kapazitäten

Synthetikbetten [Anzahl]

4

Synthetikkissen [Anzahl]

8

Federbetten [Anzahl]

4

Federkissen [Anzahl]

8

Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]

168

Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]

145

Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]

267

Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]

188

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

VDE-EMC

•

Spritzwasserschutz IPX4

•

WEEE

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•