

TWW 700-80 CH

T1 Wärmepumpentrockner:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – einfache Steuerung durch Tippen oder Wischen
- SteamFinishglättet und frischt auf, so sparen Sie Zeit beim Bügeln
- Die SilenceDrum^{*} reduziert die Geräusche für ein wesentlich leiseres Trocknen
- Beste Schonung für empfindliche Textilien – Miele Trocknerkorb
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home^{**}

^{*} Patent EP 4 163 433

^{**} Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

EAN: 4002516484974 / Materialnummer: 11851530 / Alte Materialnummer: 12WW7802CH

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links, wechselbar
Türanschlag wechselbar	•
Bauarten	
Produktmarke	T1 White Edition
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiss
Blendenfarbe	Lotosweiss
Türdesign	Alusilber mit Chromring
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Geprüfte Hygiene	•
Geprüfte Virus-Hygiene	•
Wäscheschonung	
SilenceDrum	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	Ja
Trockenassistent	•
Infotexte	•
Favoritenprogramme	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
Akustikpaket für niedrigste Geräuschwerte	•
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+++
Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++	10%
Jahresstromverbrauch in kWh	174
Laufzeit im Standardprogramm in min	220

TWW 700-80 CH

T1 Wärmepumpentrockner:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516484974 / Materialnummer: 11851530 / Alte Materialnummer: 12WW7802CH

Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW	62
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh	1,47
EcoFeedback	•
EcoDry Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
Trockenprogramme	
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Baumwolle Pfeil	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Finish Seide	•
Finish Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Kopfkissen normal	•
Kopfkissen gross	•
Baumwolle Hygiene	•
Lüften kalt	•
Lüften warm	•
Korbprogramm	•
Extra leise	•
Vorbügeln	•
Bettwäsche	•
Finish Dampf	•
Extras Trocknen	
Knitterschutz	•
Schonen plus	•
Auffrischen	•
Eco	•
Summer	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Qualität	
Softrippen	•
Sicherheit	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•

TWW 700-80 CH
 T1 Wärmepumpentrockner:
 A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516484974 / Materialnummer: 11851530 / Alte Materialnummer: 12WW7802CH

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	62
Gesamtanschluss in kW	1,10
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Länge der elektrischen Leitung in m	2,0
Enthält fluoridierte Treibhausgase	•
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R134a
Kältemittelmenge in kg	0,48
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	1430
Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	686,00

Mitgeliefertes Zubehör

Duftflacon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflacon	•
Gutschein für einen Trocknerkorb	•

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWW 700-80 CH

T1 Wärmepumpentrockner:


A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm