


APLW 511

Wagen

ohne Ebenen, zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen
- Je nach Höhe können bis zu 9 Module eingesetzt werden
- Leisten und Streben teilweise entfernbar

EAN: 4002516525974 / Materialnummer: 11852850 / Alte Materialnummer: 69650300D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Wagen mit Modulankopplung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	534
Aussenmass, Nettobreite in mm	636
Aussenmass, Nettotiefe in mm	790
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	800
Aussenmass, Bruttobreite in mm	720
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	860
Nettogewicht in kg	20,16
Bruttogewicht in kg	31,20