

DAS 4520
Flachschirmhaube
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



- Klassisches Design – Edelstahl-Paneel in 55 cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmässige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean oder Longlife AirClean Filter

EAN: 4002516495918 / Materialnummer: 11862900 / Alte Materialnummer: 28S4520SCH

Bauform	
Flachpanelhaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Farbe	Edelstahl
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	26,9
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	275
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	385
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	585
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	66,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0

DAS 4520
Flachschirmhaube
mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



EAN: 4002516495918 / Materialnummer: 11862900 / Alte Materialnummer: 28S4520SCH

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	42,0
--	------

Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	53,0
---	------

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	160
---	-----

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	260
---	-----

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	370
---	-----

Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	570
---	-----

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
---	------

Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
---	------

Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
---	------

Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	72,0
---	------

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	29,0
--	------

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	40,0
--	------

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
--	------

Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	59,0
--	------

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	546
--------------------------------	-----

Höhe des Haubenkörpers in mm	36
------------------------------	----

Tiefe des Haubenkörpers in mm	273
-------------------------------	-----

Mindestabstand über Elektrokochefeldern in mm	450
---	-----

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
--	-----

Nettogewicht in kg	11,0
--------------------	------

Länge der elektrischen Leitung in m	1,7
-------------------------------------	-----

Schutzkontaktstecker	•
----------------------	---

Gesamtanschluss in kW	0,09
-----------------------	------

Spannung in V	230
---------------	-----

Absicherung in A	10
------------------	----

Phasenanzahl	1
--------------	---

Frequenz in Hz	50
----------------	----

Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
--------------------	---

Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
--------------------------------------	-----


Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---

Nachkaufbares Zubehör

Aktivkohlefilter	Nein
------------------	------

DAS 4520 Flachschirmhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung



DAS2520, DAS4520, Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein. , 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150. , 4) Die Montage ist auch in einer 550 mm breiten Nische möglich. , * In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. , Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen. , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).