

DAS 4630
Flachschirmhaube
mit intuitiver SmartControl-Bedienung



- Elegantes Design – obsidianschwarze Bedienblende in 60 cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmässige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean oder Longlife AirClean Filter

EAN: 4002516496168 / Materialnummer: 11862940 / Alte Materialnummer: 28S4630BCH

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
SmartControl	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufe	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+++
ECO-Motor	•
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	1
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	600
Luftleistung Booster-Stufe 2 (m ³ /h)	720
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0

DAS 4630
Flachschirmhaube
mit intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516496168 / Materialnummer: 11862940 / Alte Materialnummer: 28S4630BCH

Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	66,0
Schalleistung Booster-Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Schalldruck Booster-Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	265
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	585
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	380
Luftleistung Booster-Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	695
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Booster-Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	77,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Schalldruck Booster-Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	63,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	596
Höhe des Haubenkörpers in mm	36
Tiefe des Haubenkörpers in mm	273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Nettogewicht in kg	12,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,7
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschluss in kW	0,16
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftstutzen oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150


DAS 4630
Flachschirmhaube
mit intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN: 4002516496168 / Materialnummer: 11862940 / Alte Materialnummer: 28S4630BCH

Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	Nein

DAS 4630 Flachschirmhaube mit intuitiver SmartControl-Bedienung



DAS4630, DAS4631 Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein. , 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150. , * In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. , Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert, sind die Maße entsprechend anzupassen. , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).