

DAS 8930

Flachschirmhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



- Filigranes Design – flaches Edelstahl-Paneel in 90 cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmässige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean oder Longlife AirClean Filter

EAN: 4002516496113 / Materialnummer: 11863100 / Alte Materialnummer: 28S8930SCH

<b>Bauform</b>	
Flachpanelhaube	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Design</b>	
Farbe	Auss. Edelstahl
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
SmartControl	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,2
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	270
Farbtemperatur in K	3500
Dimmerfunktion	•
<b>Gebälse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	630
Luftleistung Booster-Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h)	880
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	62,0

DAS 8930  
Flachschirmhaube  
mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



EAN: 4002516496113 / Materialnummer: 11863100 / Alte Materialnummer: 28S8930SCH

Schalleistung Booster-Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	21,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Booster-Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	175
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	425
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	630
Luftleistung Booster-Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	720
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	40,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	49,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schalleistung Booster-Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	26,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	57,0
Schalldruck Booster-Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	60,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Breite des Haubenkörpers in mm	861
Höhe des Haubenkörpers in mm	60
Tiefe des Haubenkörpers in mm	307
Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	17,0
Länge der elektrischen Leitung in m	1,7
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschluss in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•

DAS 8930  
Flachschirmhaube  
mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke





EAN: 4002516496113 / Materialnummer: 11863100 / Alte Materialnummer: 28S8930SCH

Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	Nein

## DAS 8930

### Flachschirmhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



DAS8930, Skizze

1) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150., 2) Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Zubehör DSM Modul., 4) Der Oberschrank kann nach der Montage mit einer Zwischenwand versehen werden. Einschübe für die Fettfilter und bei Umluftbetrieb für die Geruchsfilter müssen dabei zugänglich bleiben., Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).