

DAS 8930

Flachschirmhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



- Filigranes Design – flaches Edelstahl-Paneel in 90 cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmässige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean oder Longlife AirClean Filter

EAN: 4002516496113 / Materialnummer: 11863100 / Alte Materialnummer: 28S8930SCH

| | |
|--|--------------------|
| Bauform | |
| Flachpaneelhaube | • |
| Bauform und Design | |
| Farbe | Auss. Edelstahl |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 151 |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 31-P, DKF 31-R |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| SmartControl | • |
| Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
| Boosterstufe | 1 |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
| Anzeige Fettfilter-Sättigung | • |
| Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung | • |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A++ |
| ECO-Motor | • |
| PowerManagement-System | • |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 25,2 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 1 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 270 |
| Farbtemperatur in K | 3500 |
| Dimmerfunktion | • |
| Gebälse | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| Gleichstrommotor (DC-Motor) | • |
| Abluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 190 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 290 |
| Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591 | 400 |
| Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) | 630 |
| Luftleistung Booster-Stufe 2 (m ³ /h) | 880 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 35,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 44,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 51,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 62,0 |

DAS 8930
Flachschirmhaube
mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



EAN: 4002516496113 / Materialnummer: 11863100 / Alte Materialnummer: 28S8930SCH

| | |
|--|------|
| Schalleistung Booster-Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 70,0 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa) | 21,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Schalldruck Booster-Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56,0 |
| Umluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 175 |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 270 |
| Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 630 |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 425 |
| Luftleistung Booster-Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 720 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 40,0 |
| Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 71,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 49,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 61,0 |
| Schalleistung Booster-Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 74,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 26,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Schalldruck Booster-Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 60,0 |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Technische Daten | |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 861 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 60 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 307 |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Nettogewicht in kg | 17,0 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 1,7 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Gesamtanschluss in kW | 0,23 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Montagehinweise | |
| Abluftstutzen oben | • |
| Abluftstutzen oben und hinten | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Montageschablone | • |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Rückstauklappe | • |

DAS 8930
Flachschirmhaube
mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



EAN: 4002516496113 / Materialnummer: 11863100 / Alte Materialnummer: 28S8930SCH

Nachkaufbares Zubehör



Aktivkohlefilter

Nein

DAS 8930

Flachschirmhaube

mit intuitiver SmartControl White-Bedienung zum Einbau in schmale Oberschränke



DAS8930, Skizze

1) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150., 2) Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Zubehör DSM Modul., 4) Der Oberschrank kann nach der Montage mit einer Zwischenwand versehen werden. Einschübe für die Fettfilter und bei Umluftbetrieb für die Geruchsfilter müssen dabei zugänglich bleiben., Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz, DSM Modul).