

APWM 073

Bausatz Dosieradapter

für den direkten Anschluss von Dosierpumpen, 6 mm, bei bis zu 9 kg Füllmenge.



- Geeignet für Schläuche mit einem Durchmesser von 6 mm
- Für 9 kg Benchmark Waschmaschinen
- Für 6 Dosieranschlüsse

EAN: 4002516589921 / Materialnummer: 11902700 / Alte Materialnummer: 59510073EU

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit	
PWM 509	•
PWM 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht [kg]	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09