

APWM 074

Bausatz Dosieradapter

für den direkten Anschluss von Dosierpumpen, 9 mm, bei bis zu 9 kg Füllmenge.



- Geeignet für Schläuche mit einem Durchmesser von 9 mm
- Für 9 kg Benchmark Waschmaschinen
- Für 4 Dosieranschlüsse

EAN: 4002516589938 / Materialnummer: 11902710 / Alte Materialnummer: 59510074EU

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b>	
PWM 509	•
PWM 909	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht [kg]	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09