

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe speziell für die Anforderungen im Facility Management. Beladungsmenge 8.0 kg.



- Trommelvolumen 73 l, Beladungsmenge 8.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Gründliche Reinigung – Spezialprogramme für Mopps und Tücher
- Bestmöglicher Schmutzabtrag – patentierte Vorentwässerung *

* Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516487081 / Materialnummer: 11905860 / Alte Materialnummer: 51508161D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance
Front	Lotosweiss
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	73
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand	•
Anwendung	
Geeignet für das Facility Management	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,60
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in l/kg	12,60
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,16
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh/kg	0,21
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	7,25
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	61,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,30
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	1,70
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	58,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,48
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in kWh	0,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60 °C in Min.	47
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	52
Restfeuchte bei Warmspülen in %	50
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	20
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1400
g-Faktor	535
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	96
Restzeitanzeige	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe
speziell für die Anforderungen im Facility Management. Beladungsmenge 8.0 kg.



EAN: 4002516487081 / Materialnummer: 11905860 / Alte Materialnummer: 51508161D

Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leersensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	2N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	4,60
Gesamtanschluss in kW	4,80
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	230V~
Heizleistung in kW	2,30
Gesamtanschluss in kW	2,50
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufpumpe mit Feinsieb	DN 22
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	850
Aussenmass, Nettobreite in mm	596
Aussenmass, Nettotiefe in mm	714
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	944
Aussenmass, Bruttobreite in mm	660
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	101,0
Bruttogewicht in kg	105
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2820
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,00
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi-Stossdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe
speziell für die Anforderungen im Facility Management. Beladungsmenge 8.0 kg.