

## PTD 901 [DOS]

### Durchschub-Spülmaschine

mit kurzen Laufzeiten für grosse Geschirrberge - mit integrierter Dosierung.

EAN: 4002516485391 / Materialnummer: 11917910 / Alte Materialnummer: 61090103D



- Max. Reinigungsleistung\*: 1296 Teller/h
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen
- Einfache und flexible Bedienung – Full-Touch-Display
- Optimaler Arbeitsfluss – Korbschubsystem
- Optimale Laugenfiltration – erstklassiges Filtersystem

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

Bauform und Ausführung	
Bauform	Durchschub-Spülmaschine
Linie	Professional
Modell	Performance
Spülsystem	Tank Durchschub
Anzahl Spülebenen	1
Front	Edelstahl
Tankvolumen in l	35,0
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für Quick-Service-Restaurants	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	300
Kürzeste Programmlaufzeit in Sek.	50
Maximale Nachspültemperatur in °C	90
Reinigungsleistung Teller/h	1296
Reinigungsleistung Gläser/h	3773
Reinigungsleistung Körbe/h	72
Lebensdauer in Spülzyklen	438000
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Full-Touch-Display
Automatisches Ein-/Ausschalten der Betriebsbereitschaft	•
Programme [Anzahl]	4
Programmablaufanzeige, farbig	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Netzanschlussleitung	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	8,20
Heizleistung Tank in kW	2,50
Heizleistung Boiler in kW	10,80
Gesamtanschluss in kW	9,10
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	3,50
Mögliche Spannungsvariante 1	
Netzanschlussleitung	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	10,80
Gesamtanschluss in kW	13,20
Absicherung in A	25
Mögliche Spannungsvariante 2	
Netzanschlussleitung	3N AC 380-415V 50HZ

## PTD 901 [DOS]

Durchschub-Spülmaschine

mit kurzen Laufzeiten für grosse Geschirrberge - mit integrierter Dosierung.



EAN: 4002516485391 / Materialnummer: 11917910 / Alte Materialnummer: 61090103D

Heizleistung in kW	11,70
Gesamtanschluss in kW	14,70
Absicherung in A	32
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	1,00-6,00
Ablaufpumpe [DN]	19
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	65
Druckerhöhungspumpe	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	0,54
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	2,20
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass mit geschlossener Haube, Höhe in mm	1535
Aussenmass mit geöffneter Haube, Höhe in mm	2010
Aussenmass, Breite in mm	635
Aussenmass, Tiefe in mm	750
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1660
Aussenmass, Bruttobreite in mm	770
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	880
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	440
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	540
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	500
Nutzbarer Spülraum, Tiefe in mm	550
Einschubhöhe über Fussboden in mm	850
Nettogewicht [kg]	137
Bruttogewicht in kg	151
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2026
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
<b>Programme</b>	
Programm für leichte Verschmutzungen	•
Programm für normale Verschmutzungen	•
Programm für starke Verschmutzungen	•
Zusätzliche Programmoptionen	•
Spülgutspezifisch	•
Einweichen	•
Selbstreinigung	•
Entkalken	•
Grundreinigung	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Ohne Korbausstattung	•
<b>Ausstattung</b>	
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für Klarspüler	•
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Sprüharmkontrolle aller Arme	•
Manuelle Haubenöffnung	•
Automatischer Programmstart nach Schliessen der Haube	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Veränderbare Spültemperatur	•

PTD 901 [DOS]

Durchschub-Spülmaschine

mit kurzen Laufzeiten für grosse Geschirrberge - mit integrierter Dosierung.