

PWM 909 [EL DP DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Waschmittel-Einspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516488170 / Materialnummer: 11923470 / Alte Materialnummer: 51909004EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	9,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	9,0
Trommelvolumen in l	80
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,30
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,13
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,60
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,03
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	56,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	49

- Trommelvolumen 80 l, Beladungsmenge 9.0 kg
- 18 % geringerer Wasser- und 45 % geringerer Energieverbrauch*
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 44 %**, g-Faktor518
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

* Bezogen auf das Programm Buntwäsche 60 °C bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

** Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

PWM 909 [EL DP DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Waschmittel-Einspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516488170 / Materialnummer: 11923470 / Alte Materialnummer: 51909004EU

Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	59,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,23
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	45
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	49,7
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,82
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	52,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,14
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	32
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	47
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1300
g-Faktor	518
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Waschsalonge	•
Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Spitäler	•
Programme für Quick-Service-Restaurants	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Programme für Privathaushalte	•
Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	•

PWM 909 [EL DP DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe
und Waschmittel-Einspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.

EAN: 4002516488170 / Materialnummer: 11923470 / Alte Materialnummer: 51909004EU

Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leersensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,95
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Brauchwasser (Option) [Anzahl]	1 x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufpumpe	DN 22
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1020
Aussenmass, Nettobreite in mm	700
Aussenmass, Nettotiefe in mm	718
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1214
Aussenmass, Bruttobreite in mm	750
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	817
Nettogewicht in kg	140,0
Bruttogewicht in kg	152
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2421
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,30
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
LAN	•

PWM 909 [EL DP DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Waschmittel-Einspülkasten, M Touch Pro Plus – frei programmierbar.



EAN: 4002516488170 / Materialnummer: 11923470 / Alte Materialnummer: 51909004EU

WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Atenschutzmasken [Anzahl]	13
Einsatzhelme [Anzahl]	2
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	204
Mopps, Baumwolle, 40 cm/190 g [Anzahl]	42
Mopps, Baumwolle, 50 cm/220 g [Anzahl]	33
Mopps, Mikrofaser, 40 cm/120 g [Anzahl]	66
Mopps, Mikrofaser, 50 cm/170 g [Anzahl]	43
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	55
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	35
Pferde-Sommerdecken [Anzahl]	2
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•