

PDR 510 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 180.00 l, Beladungsmenge 18 (8.0) lb (kg) – 10.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Materialnummer: 11924260 / Alte Materialnummer: 52510001EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	10,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	10,0
Füllverhältnis	1:18
Trommelvolumen in l	180,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	440
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	7,40
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,51
Programmlaufzeit in Min.	36
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	7,94
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht Trockner	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1020
Aussenmass, Nettobreite in mm	700
Aussenmass, Nettotiefe in mm	763
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1215
Aussenmass, Bruttobreite in mm	760
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	820

PDR 510 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtsteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516491835 / Materialnummer: 11924260 / Alte Materialnummer: 52510001EU

Nettogewicht in kg	72,0
Bruttogewicht in kg	80
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	853
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,90
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Grossflächenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen	•
Kommunikationsschacht	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN-Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•