

PDR 910 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516491859 / Materialnummer: 11924400 / Alte Materialnummer: 52910001EU

- Trommelvolumen 180.00 l, Beladungsmenge 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität

Bauform und Ausführung

| | |
|--|------------------|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 10,0 |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:22,5 | 18 (8,0) lb (kg) |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18 | 10,0 |
| Füllverhältnis | 1:18 |
| Trommelvolumen in l | 180,00 |
| Trocknungssystem | Abluft |
| Türöffnung [Ø] in mm | 440 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | links |
| Schontrommel aus Edelstahl | Ja |

Anwendung

| | |
|--|---|
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für den Waschsalon | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für Spitäler | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für staatliche/soziale Einrichtungen | • |

Leistungsdaten

| | |
|---|------|
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 7,40 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,51 |
| Programmlaufzeit in Min. | 36 |

Steuerung

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Steuerungstyp | M Touch Pro |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |

Standard Elektroanschluss

| | |
|---------------|---------|
| Beheizungsart | Elektro |
|---------------|---------|

PDR 910 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516491859 / Materialnummer: 11924400 / Alte Materialnummer: 52910001EU

| | |
|---|--------------------|
| Netzanschlussleitung | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 7,94 |
| Gesamtanschluss in kW | 8,20 |
| Absicherung in A | 16 |
| Maße und Gewicht Trockner | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 1020 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 700 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 763 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 1215 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 760 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 820 |
| Nettogewicht in kg | 72,0 |
| Bruttogewicht in kg | 80 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 853 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 3,90 |
| Ausstattung | |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Grossflächenfilter | • |
| PerfectDry | • |
| Softliftrippen | • |
| Funktion Schonen | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Trommelbeleuchtung | • |
| Programmanwahl via Farbrahmen | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| WLAN-Trockner | • |
| Connector Box | • |
| LAN-Modul (Option) | • |
| Kapazitäten | |
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 4 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 1 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 2 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 1 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 2 |
| Federbetten [Anzahl] | 1 |
| Federkissen [Anzahl] | 2 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 182 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl] | 42 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl] | 36 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl] | 66 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl] | 47 |
| Pferde-Sommerdecken [Anzahl] | 2 |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE | • |

PDR 910 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.