

H 7440-60 BMX

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im gut kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.



- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Leichte Reinigung – Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur
- Gleichmässiger und schnellere Ergebnisse – Quick & Gentle
- Per WLAN vernetzbares Gerät – Miele@home
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Quick-MW und Popcornpaste

EAN: 4002516567332 / Materialnummer: 11936480 / Alte Materialnummer: 22744066CH

<b>Bauform</b>	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	•
ArtLine	•
Grifflos	•
<b>Genussvorteile</b>	
Quick & Gentle	•
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Warmhalten	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heissluft	•
Grill	•
Heissluft Plus	•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Bratautomatik	•
Mikrowelle mit Grill	•
Mikrowelle mit Heissluft Plus	•
Mikrowelle mit Umluftgrill	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
3 in 1	Backofen, Mikrowelle, Backofen + Mikrowelle
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Vorschlag Mikrowellenleistung	•
Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•

H 7440-60 BMX

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im gut kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.



EAN: 4002516567332 / Materialnummer: 11936480 / Alte Materialnummer: 22744066CH

<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	43
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30–250
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	571
Gewicht in kg	38,0
Gesamtanschluss in kW	2,70
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	2
Länge der elektrischen Leitung in m	1,60
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
Glasschale	1

H 7440-60 BMX

Griffloser Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

im gut kombinierbaren Design mit Automatikprogrammen und Kombi-Betriebsarten.



EAN: 4002516567332 / Materialnummer: 11936480 / Alte Materialnummer: 22744066CH

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,