

FN 4812 D

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED-Beleuchtung.



- Auch grifflose Geräte lassen sich mühelos öffnen dank Click2open
- Keine Vereisung des Gefrierguts – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gedämpftes Schliessen der Tür durch SoftClose
- Mehr Platz für besonders grosses Gefriergut – XXL Box

EAN: 4002516517184 / Materialnummer: 11953490 / Alte Materialnummer: 37481244EU1

Gerätekategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiss
Frontfarbe	Weiss
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Click2open
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Gradgenaue Einstellung	Gefriertemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	4
davon XXL Box	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	165,90
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,45
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
FrostProof	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	1255
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	51,6
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	161
Gesamtnutzzinhalt in l	161
Lagerzeit bei Störung in h	15
Gefriervermögen in kg/24 h	15,00

FN 4812 D

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED-Beleuchtung.




EAN: 4002516517184 / Materialnummer: 11953490 / Alte Materialnummer: 37481244EU1

Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,1
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale	•

FN 4812 D


Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED-Beleuchtung.




FN4312E, FN4312D, FN4812D, Installation (*Fußnote)
(Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2.
Netzanschlussleitung, L = 2100 mm




FN4812D, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, Draufsicht (*Fußnote)
(Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (*Fußnote) (Skizze)

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm
3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), * Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.