

FN 4844 C

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED-Beleuchtung.



- Auch grifflose Geräte lassen sich mühelos öffnen dank Click2open
- Keine Vereisung des Gefrierguts – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gedämpftes Schliessen der Tür durch SoftClose
- Mehr Platz für besonders grosses Gefriergut – XXL Box

EAN: 4002516517733 / Materialnummer: 11953890 / Alte Materialnummer: 37484434EU1

Gerätekategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiss
Frontfarbe	Weiss
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Click2open
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Gradgenaue Einstellung	Gefriertemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	6
davon XXL Box	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	149,70
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,41
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
FrostProof	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	1655
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	65,9
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	239
Gesamtnutzzinhalt in l	239
Lagerzeit bei Störung in h	17

FN 4844 C

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED-Beleuchtung.




EAN: 4002516517733 / Materialnummer: 11953890 / Alte Materialnummer: 37484434EU1

Gefriervermögen in kg/24 h	17,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Leitung in m	2,1
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale	•

FN 4844 C


Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED-Beleuchtung.




FN4342E, FN4342D, FN4842D, FN4844C, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm



FN4842D, FN4844C, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.