

## PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



- Max. Reinigungsleistung\*: 456 Teller/h oder 24 Körbe/h
- Einfaches und sicheres Handling dank automatischer Dosierung
- Flexibles Spülen von 2 Draht- oder Kunststoffkörben pro Charge
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN: 4002516575559 / Materialnummer: 12065090 / Alte Materialnummer: 61040185DAC

### Bauform und Ausführung

Bauform	Unterbaubare Spülmaschine
Linie	MasterLine
Modell	SpeedPlus
Spülsystem	Frischwasser-Spülmaschine
Anzahl Spülebenen	2
Front	Edelstahl
Deckel	Ohne Deckel
Seitenwände	Verzinkt

### Anwendung

Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Quick-Service-Restaurants	•
Geeignet für den Sportverein	•

### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	70
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000

### Miele MOVE

Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Anzeige von Gerätestatus und -details	•
Empfang von Push-Benachrichtigungen	•
Individuelle Gerätebenennung	•
Standortkonfiguration	•
Nachbestellung von Verbrauchsgütern	•
Fehlermanagement	•
Betriebsdatenerfassung	•
Self-Help-Funktion	•
Installation von Remote- und Softwareupdates	•

### Steuerung

Steuerungstyp	M Touch Basic
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	11
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•

## PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002516575559 / Materialnummer: 12065090 / Alte Materialnummer: 61040185DAC

<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	3,00
Gesamtanschluss in kW	3,40
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	0,40-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	8,00
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	170
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Höhe in mm	820
Aussenmass, Breite in mm	598
Aussenmass, Tiefe in mm	598
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	920
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	740
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	536
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	516
Einschubhöhe über Fussboden in mm	216
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	67
Bruttogewicht in kg	77
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	59,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,44
<b>Programme</b>	
Universal	•
Super kurz	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•

## PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002516575559 / Materialnummer: 12065090 / Alte Materialnummer: 61040185DAC

Biergläser	•
Bestecke	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
Regeneration	•
Abpumpen	•
<b>Korbgestaltung</b>	
2 x Einsatz E 816 für Teller	•
1 x Oberkorb APFD 215	•
1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze	•
2 x Einsatz APFD 420 für Besteck	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•
<b>Ausstattung</b>	
Trocknung	ohne
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger mit Füllstandanzeige	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Salzgefäß in der Tür	•
Perfect GlassCare	•
Einstellbare Temperaturhaltezeit	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle	•
WLAN-Modul	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für Klarspüler	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
EMV-Funkschutz	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•