

PFD 402 DOS [WB SpeedAir]  
 Stand-Frischwasser-Spülmaschine  
 mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



- Max. Reinigungsleistung\*: 456 Teller/h oder 24 Körbe/h
- Einfaches und sicheres Handling dank automatischer Dosierung
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Dry+ Trocknung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN: 4002516575634 / Materialnummer: 12065170 / Alte Materialnummer: 61040287DAC

Bauform und Ausführung	
Bauform	Stand-Spülmaschine, Frontlader
Linie	MasterLine
Modell	SpeedAir
Spülsystem	Frischwasser-Spülmaschine
Anzahl Spülebenen	2
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Rückwand	Verzinkt
Anwendung	
Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Quick-Service-Restaurants	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umflutpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	80
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Teller/h mit Dry+	142
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Anzeige von Gerätestatus und -details	•
Empfang von Push-Benachrichtigungen	•
Individuelle Gerätebenennung	•
Standortkonfiguration	•
Nachbestellung von Verbrauchsgütern	•
Fehlermanagement	•
Betriebsdatenerfassung	•
Self-Help-Funktion	•
Installation von Remote- und Softwareupdates	•
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	11
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

PFD 402 DOS [WB SpeedAir]  
 Stand-Frischwasser-Spülmaschine  
 mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002516575634 / Materialnummer: 12065170 / Alte Materialnummer: 61040287DAC

Sprachneutrale Bedienung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Netzanschlussleitung	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	3,00
Gesamtanschluss in kW	3,40
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar	0,40-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	8,00
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	170
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Höhe in mm	820
Aussenmass mit Deckel, Höhe in mm	835
Aussenmass, Breite in mm	598
Aussenmass, Tiefe in mm	598
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	920
Aussenmass, Bruttobreite in mm	670
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	740
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	536
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	516
Einschubhöhe über Fussboden in mm	216
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	79
Bruttogewicht in kg	89
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	59,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,44
<b>Programme</b>	
Universal	•
Super kurz	•
Kurz	•
Hygiene	•

PFD 402 DOS [WB SpeedAir]  
 Stand-Frischwasser-Spülmaschine  
 mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN: 4002516575634 / Materialnummer: 12065170 / Alte Materialnummer: 61040287DAC

Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Biergläser	•
Bestecke	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
Regeneration	•
Abpumpen	•
<b>Korbgestaltung</b>	
2 x Einsatz E 816 für Teller	•
1 x Oberkorb APFD 215	•
1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze	•
2 x Einsatz APFD 420 für Besteck	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•
<b>Ausstattung</b>	
Trocknung	Dry+ -Trocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger mit Füllstandanzeige	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Salzgefäß in der Tür	•
Perfect GlassCare	•
Einstellbare Temperaturhaltezeit	•
Endzeit veränderbar	•
Optische Schnittstelle	•
Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle	•
WLAN-Modul	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für Klarspüler	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
EMV-Funkschutz	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•