

PFD 404 [WB Hygiene]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



- Max. Reinigungsleistung*: 456 Teller/h oder 24 Körbe/h
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem
- Besonders hygienische Ergebnisse – Nachspültemperatur von 85 °C
- Einfache und sichere Bedienung – automatische Türöffnung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN: 4002516575764 / Materialnummer: 12065300 /
Alte Materialnummer: 61040401DAC

| Bauform und Ausführung | |
|--|--------------------------------|
| Bauform | Stand-Spülmaschine, Frontlader |
| Linie | MasterLine |
| Modell | Hygiene |
| Spülsystem | Frischwasser-Spülmaschine |
| Anzahl Spülebenen | 2 |
| Front | Lotosweiß |
| Deckel | Lotosweiß |
| Seitenwände | Lotosweiß |
| Rückwand | Verzinkt |
| Anwendung | |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für Spitäler | • |
| Geeignet für den Kindergärten | • |
| Geeignet für Unis und Schulen | • |
| Leistungsdaten | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Umflutpumpe, Qmax in l/Min. | 390 |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min. | 5 |
| Maximale Nachspültemperatur in °C | 85 |
| Reinigungsleistung Teller/h | 456 |
| Reinigungsleistung Körbe/h | 24 |
| Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen | • |
| Lebensdauer in Spülzyklen | 28000 |
| Miele MOVE | |
| Vernetzungsfähig mit Miele MOVE | • |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Flex |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Spülprogramme [Anzahl] | 12 |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Sprachneutrale Bedienung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Netzanschlussleitung | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 8,50 |
| Gesamtanschluss in kW | 8,90 |
| Absicherung in A | 16 |
| CEE-Stecker | • |
| Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,90 |
| Mögliche Spannungsvariante 1 | |
| Netzanschlussleitung | AC 230V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 3,00 |

PFD 404 [WB Hygiene]
 Stand-Frischwasser-Spülmaschine
 mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575764 / Materialnummer: 12065300 /
 Alte Materialnummer: 61040401DAC

| | |
|--|--------------------|
| Gesamtanschluss in kW | 3,40 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1 |
| Warmwasser [Anzahl] | 1 |
| Erforderlicher Wasseranschlussdruck in bar | 1,00-10,00 |
| Ablaufpumpe [DN] | 22 |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm | 100 |
| Integrierter Wasserenthärter | • |
| Maximale Wasserhärte in mmol/l | 10,70 |
| Wasserschutzsystem | Waterproof-System |
| Wasserverbrauch pro Spülgang in l | 8,00 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in cm | 170 |
| Länge Wasserablaufschlauch in cm | 150 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Höhe in mm | 820 |
| Aussenmass mit Deckel, Höhe in mm | 835 |
| Maximale Höhenverstellung in mm | 60,00 |
| Aussenmass, Breite in mm | 598 |
| Aussenmass, Tiefe in mm | 598 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 920 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 670 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 740 |
| Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm | 559 |
| Nutzbarer Spülraum, Breite in mm | 536 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm | 474 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 516 |
| Einschubhöhe über Fussboden in mm | 216 |
| Erforderliche Nischenbreite in mm | 600 |
| Nettogewicht [kg] | 78 |
| Bruttogewicht in kg | 88 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 1200 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Schalleistungspegel (LwA) | 57,0 |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1,44 |
| Programme | |
| Universal | • |
| Super kurz | • |
| Kurz | • |
| Hygiene | • |
| Hygiene Plus | • |
| Kalt/Vorspülen | • |
| Gläser | • |
| Biergläser | • |
| Bestecke | • |
| Kunststoffe | • |
| Intensiv | • |

PFD 404 [WB Hygiene]
 Stand-Frischwasser-Spülmaschine
 mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN: 4002516575764 / Materialnummer: 12065300 /
 Alte Materialnummer: 61040401DAC

| | |
|--|--------------------------------------|
| Regeneration | • |
| Abpumpen | • |
| Korbgestaltung | |
| 2 x Einsatz E 816 für Teller | • |
| 1 x Oberkorb APFD 215 | • |
| 1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze | • |
| 2 x Einsatz APFD 420 für Besteck | • |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | • |
| Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210 | • |
| Ausstattung | |
| Trocknung | AutoOpen- Trocknungsunterstützung |
| 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl | • |
| Salzgefäß in der Tür | • |
| AutoClose | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Sprühnebel-Dampfkondensator | • |
| Türverriegelung, codegeschützt | • |
| Einstellbare Temperaturhaltezeit | • |
| Veränderbare Nachspültemperatur | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle | • |
| WLAN | • |
| Umfangreiches Zubehör (Option) | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger | • |
| Externes Dosiermodul für Klarspüler | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |
| Spritzwasserschutz IPX1 | • |
| EMV-Funkschutz | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |