

DGC 7440-55 HC Pro  
Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



- Grosses Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Bequeme Bedienung – Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516631422 / Materialnummer: 12082200 / Alte Materialnummer: 23744041CH

<b>Bauform</b>	
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
<b>Bauform und Design</b>	
Dampfbackofen	•
PureLine	•
<b>Genussvorteile</b>	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heissluft Plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill gross	•
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Erhitzen	•
Gourmet-Braten	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heissluft Plus	•
Intensivbacken	•
Kuchen spezial	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Eco-Heissluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Teller wärmen	•
Spezialanwendungen	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•

DGC 7440-55 HC Pro  
Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



EAN: 4002516631422 / Materialnummer: 12082200 / Alte Materialnummer: 23744041CH

Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat-Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Seitengitter	•
Herausnehmbare Seitengitter	•
Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Dampftechn./Wasserversorgung</b>	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
Ablaufsieb	•

DGC 7440-55 HC Pro  
Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

EAN: 4002516631422 / Materialnummer: 12082200 / Alte Materialnummer: 23744041CH

<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	550
Nischenbreite max. in mm	554
Nischenhöhe min. in mm	508
Nischenhöhe max. in mm	511
Nischentiefe in mm	550
Gerätemasse (B x H x T) in mm	547 x 507 x 573
Gerätebreite in mm	547
Gerätehöhe in mm	506,5
Gerätetiefe in mm	573
Gewicht in kg	40,2
Gesamtanschluss in kW	3,40
Spannung in V	400
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	3
Netzanschlussleitung	•
Länge der elektrischen Leitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71	1
Herausnehmbare Seitengitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
HydroClean-Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2

DGC 7440-55 HC Pro  
Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.




EAN: 4002516631422 / Materialnummer: 12082200 / Alte Materialnummer: 23744041CH

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

DGC 7440-55 HC Pro  
Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.




Installation DG DGM-55, Skizze, CH

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2'000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>, 4) kein Anschluss in diesem Bereich




DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze




H2860-55B/BP, H7460-55BP, H7660-55BP, Skizze - CH

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32,5 mm




DGC7x40-55 Einbau Unterbau, Skizze, CH

1) Ausgleichsblende



Seitenansicht DGC 7x40-55 Ausgleichsblende unten, Skizze, CH

A) Glasfront: 22 mm; Metallfront: 23,3 mm



Seitenansicht DGC 7x40-55 Ausgleichsblende oben, Skizze, CH

A) Glasfront: 22 mm; Metallfront: 23,3 mm