

G 15310-60 i Active Plus  
Integrierter Geschirrspüler  
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l im Programm Automatic
- Flexibel und sicher platziert – Comfort-Korbgestaltung
- Maximale Flexibilität – Höhenverstellbarer Oberkorb

EAN: 4002516607809 / Materialnummer: 12149160 / Alte Materialnummer: 21531044CH

<b>Bauarten</b>	
Integrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	3-stelliges 7-Segment-Display
Displayfarbe	Weiss
<b>Komfort</b>	
Türschliesshilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,73
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	73
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,39
Dauer des ECO-Programms in Minuten	199
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
Brilliant GlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fein	•
<b>Spüloptionen</b>	
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	Besteckkorb
FlexCare-Tassenauflage	2

G 15310-60 i Active Plus  
Integrierter Geschirrspüler  
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



EAN: 4002516607809 / Materialnummer: 12149160 / Alte Materialnummer: 21531044CH

Anzahl Massgedecke	13
Korbgestaltung	Comfort
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	42,7
Gesamtanschluss in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Leitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	2,0
Max. Frontplattengewicht in kg	8,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.]	7,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.]	16,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 9 Packungen zu einem Sonderpreis	•

G 15310-60 i Active Plus  
Integrierter Geschirrspüler  
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)