

G 15740-45 SCi SL

Integrierter Geschirrspüler 45 cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Sparen Sie bis zu 50 % Strom mit Hilfe des Miele Warmwasseranschlusses
- Alles restlos trocken – die Miele AutoOpen-Trocknung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schliessen – ComfortClose
- Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag – ExtraComfort Körbe

EAN: 4002516609025 / Materialnummer: 12149300 / Alte Materialnummer: 21574056CH

<b>Bauarten</b>	
Integrierte Geschirrspüler	•
45er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Brillantweiss
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiss
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Türschliesshilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	7,9
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,55
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	55
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des ECO-Programms in Minuten	210
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Brilliant GlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
ECO	•
Intensiv 75 °C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
Gerätepflege	•
<b>Spüloptionen</b>	
IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•

G 15740-45 SCi SL

Integrierter Geschirrspüler 45 cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.




EAN: 4002516609025 / Materialnummer: 12149300 / Alte Materialnummer: 21574056CH

<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	MultiFlex-Schublade 45er
Korbgestaltung	ExtraComfort 45 cm
Anzahl Massgedecke	9
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	450
Nischenbreite maximal in mm	450
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	40,6
Gesamtanschluss in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Leitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	2,0
Max. Frontplattengewicht in kg	8,0
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 15740-45 SCi SL

Integrierter Geschirrspüler 45 cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



G7000, integrierbare G, 45cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),