

DAW 1620 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 598 mm Breite
- Leistungsstark – 640 m³/h in der Booster-Stufe
- Gleichmässige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Metallfettfilter
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

EAN: 4002516618997 / Materialnummer: 12167440 / Alte Materialnummer: 28W1620ECH

| | |
|--|-----------|
| Bauform | |
| Wand-Dunstabzugshaube | • |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKFS 36-P |
| Design | |
| Farbe | Edelstahl |
| Bedienkomfort | |
| Elektronische Steuerung | • |
| EasySwitch | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 49,9 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter | 2 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 1 x 3,2 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 390 |
| Farbtemperatur in K | 3500 |
| Gebläse | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| Wechselstrommotor (AC-Motor) | • |
| Abluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 250 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 395 |
| Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) | 640 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 52,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 62,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 71,0 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa) | 38,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Umluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 235 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 390 |
| Luftleistung Booster-Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 620 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 53,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 64,0 |
| Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 74,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 60,0 |
| Technische Daten | |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 673–993 |


DAW 1620 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



EAN: 4002516618997 / Materialnummer: 12167440 / Alte Materialnummer: 28W1620ECH

| | |
|---|----------|
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm | 803-1123 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 598 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 673 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 993 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 803 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 50 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 1123 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 500 |
| Mindestabstand über Elektrokoefeldern in mm | 450 |
| Nettogewicht in kg | 13,4 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 1,4 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Gesamtanschluss in kW | 0,24 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Montagehinweise | |
| Abluftstutzen oben | • |
| Abluftstutzen oben und hinten | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Teleskopierbarer Kamin | • |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Rückstauklappe | • |
| Nachkaufbares Zubehör | |
| Aktivkohlefilter | Nein |

DAW 1620 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



DAW1620, DAW1622W Living, Skizze

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)