

DAW 1620 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 598 mm Breite
- Leistungsstark – 640 m³/h in der Booster-Stufe
- Gleichmässige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Metallfettfilter
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

EAN: 4002516618997 / Materialnummer: 12167440 /
Alte Materialnummer: 28W1620ECH

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 36-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
Bedienung	EasySwitch
Booster-Stufen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Klasse für fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in lx	390
Farbtemperatur in K	3500
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	250
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	395
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m ³ /h)	640
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	235
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	390
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	620
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0

DAW 1620 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



EAN: 4002516618997 / Materialnummer: 12167440 /
Alte Materialnummer: 28W1620ECH

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0

Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	673–993
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	803–1123
Breite des Haubenkörpers in mm	598
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	673
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	993
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	803
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1123
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	13,4
Länge der elektrischen Leitung in m	1,4
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Phasenanzahl	1
Gesamtanschluss in kW	0,24
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50


Montagehinweise

Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---

DAW 1620 Active
Wand-Dunstabzugshaube
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



DAW1620, DAW1622W Living, Skizze

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)