

DC 120 WW

Professional Trockenschrank

für eine besonders schonende Trocknung mit zwei Automatikprogrammen.



- Maximale Beladungsmenge 15 kg, 4 Belüftungsbügel
- Höchste Effizienz – gleichzeitige Trocknung verschiedenster Güter
- Hohe Auslastung – kontinuierliche Bestückung mit Trocknungsgut
- Bestmögliche Schonung – bewegungsfreie Trocknung
- Optimale Innen- und Aussentrocknung – luftdurchströmte Bügel

EAN: 7330095911541 / Materialnummer: 12173360 / Alte Materialnummer: 52120001EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Standgerät
Linie	Professional
Front	Weiss
Blendenfarbe	Weiss
Belademenge in kg	15
Maximale Beladekapazität	4 Schutzanzüge
Türöffnungswinkel in Grad	180
Anschluss für Abluftleitung, Durchmesser in mm	125
Anwendung	
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für die petrochemische Industrie	•
Geeignet für die lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in g/min	57
Energieverbrauch pro 1 Liter verdunstetem Wasser in kWh	1,90
Kürzeste Programmlaufzeit für Schutzanzüge in Min.	95
Steuerung	
Steuerungstyp	Tipptasten
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Programme	
Imprägnieren	•
Normal	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	6,00
Gesamtanschluss in kW	6,20
Absicherung in A	10
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1970
Aussenmass, Nettobreite in mm	1200
Aussenmass, Nettotiefe in mm	750
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	2097,00
Aussenmass, Bruttobreite in mm	1240,00
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	820,00
Nettogewicht in kg	177,00
Bruttogewicht in kg	191,00
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	67 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Flusenfilter [Anzahl]	4
Schonende Trocknung	•
Handschuhhalter [Anzahl]	4
Belüftungsbügel [Anzahl]	4

DC 120 WW

Professional Trockenschrank

für eine besonders schonende Trocknung mit zwei Automatikprogrammen.



EAN: 7330095911541 / Materialnummer: 12173360 / Alte Materialnummer: 52120001EU

Blindkappen [Anzahl]

2

Kapazitäten

Einsatzanzüge [Anzahl]

4

Einsatzüberjacken [Anzahl]

4

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

EN 60335-2-43

•