

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Ablufttrockner, Seiten eisengrau, Elektro

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung für perfekte Trockenergebnisse.



- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler Luftführung
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

EAN: 4002516658924 / Materialnummer: 12259760 / Alte Materialnummer: 52516001DAC

Bauform und Ausführung	
Bauform	SlimLine
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	12,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	16,0
Füllverhältnis	1:18
Trommelvolumen in l	300,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für Spitäler	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	12,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,55
Programmlaufzeit in Min.	31
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Netzanschlussleitung	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	13,50
Gesamtanschluss in kW	14,10
Absicherung in A	25
Maße und Gewicht Trockner	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1800
Aussenmass, Nettobreite in mm	711
Aussenmass, Nettotiefe in mm	1089
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1810

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Ablufttrockner, Seiten eisengrau, Elektro

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516658924 / Materialnummer: 12259760 / Alte Materialnummer: 52516001DAC

Aussenmass, Bruttobreite in mm	800
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1180
Nettogewicht in kg	145,7
Bruttogewicht in kg	159
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1664
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	55 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,70
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Grossflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
Funktion Schonen	•
Unterfahrbare Sockel	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Serielle Schnittstelle RS 232 (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN-Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•