

K 7128 D

Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, 4*-Gefrierfach, LED-Beleuchtung, und SoftClose für mehr Komfort.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gedämpftes Schliessen der Tür durch SoftClose
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik

EAN: 4002516664246 / Materialnummer: 12269720 / Alte Materialnummer: 36712800CH

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Frischesystem	DailyFresh
ComfortFrost	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Party-Modus	•
Kältegerät/Kühlzone	
Anzahl der Abstellflächen	2
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	115,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,31
Sicherheit	
Akustischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	568
Nischenhöhe in mm min.	874
Nischenhöhe in mm max.	881
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	558
Gerätehöhe in mm	874
Gerätetiefe in mm	548
Gewicht in kg	31,9
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	104
4-Sterne-Gefrierzone in l	15
Gesamtnutzinhalt in l	119
Lagerzeit bei Störung in h	11

K 7128 D

Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, 4*-Gefrierfach, LED-Beleuchtung, und SoftClose für mehr Komfort.




EAN: 4002516664246 / Materialnummer: 12269720 / Alte Materialnummer: 36712800CH

Gefriervermögen in kg/24 h	3,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,3
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

K 7128 D


Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, 4*-Gefrierfach, LED-Beleuchtung, und SoftClose für mehr Komfort.



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, Einbau (*Fußnote) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, Seitenansicht (Skizze)