

K 7328 D

Einbau-Kühlschrank

mit 4\*-Gefrierfach, LED-Beleuchtung, SoftClose und SuperKühlen für mehr Komfort.



EAN: 4002516664611 / Materialnummer: 12270970 / Alte Materialnummer: 36732800CH

- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gedämpftes Schliessen der Tür durch SoftClose
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
ComfortFrost	•
SoftClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	EasyControl
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Party-Modus	•
<b>Kältegerät/Kühlzone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	118,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,32
<b>Sicherheit</b>	
Akustischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	568
Nischenhöhe in mm min.	1221
Nischenhöhe in mm max.	1228
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	558
Gerätehöhe in mm	1221
Gerätetiefe in mm	548
Gewicht in kg	42,3
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	172
4-Sterne-Gefrierzone in l	15
Gesamtnutzzinhalt in l	187
Lagerzeit bei Störung in h	11

K 7328 D

Einbau-Kühlschrank

mit 4\*-Gefrierfach, LED-Beleuchtung, SoftClose und SuperKühlen für mehr Komfort.




EAN: 4002516664611 / Materialnummer: 12270970 / Alte Materialnummer: 36732800CH

Gefriervermögen in kg/24 h	3,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	A
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	27
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,3
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

## K 7328 D

### Einbau-Kühlschrank

mit 4\*-Gefrierfach, LED-Beleuchtung, SoftClose und SuperKühlen für mehr Komfort.



K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2300 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, Einbau (\*Fußnote) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, Seitenansicht (Skizze)