

KFN 4397 CD 125 Edition
Stand-Kühl-Gefrierkombination
mit PerfectFresh Pro und NoFrost für längere Frische und einem Plus an Komfort.



- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Keine Vereisung des Gefrierguts – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Clever vernetzt für mehr Möglichkeiten – Miele@home
- Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand
- Gleichmässige Temperaturverteilung im ganzen Kühlraum – DynaCool

EAN: 4002516711728 / Materialnummer: 12361930 /
Alte Materialnummer: 38439731EU1

| | |
|--|-----------------------------|
| Jubiläumsaktion | |
| Jubiläumsmodelle 125 | • |
| Gerätekategorie | |
| Kühl-Gefrierkombination | • |
| Bauform | |
| Standgerät | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Design | |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Frontfarbe | Edelstahllook |
| Beleuchtung Kühlzone | LED |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Frischesystem | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| XL-Innenraum | • |
| VarioRoom | • |
| Türöffnungshilfe | SideOpen |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | SensorTouch |
| Gradgenaue Einstellung | Kühl- und Gefriertemperatur |
| Kühlteil abschaltbar | Ja |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Ja |
| SuperKühlen | • |
| SuperFrost | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Sabbat-Modus | • |
| Party-Modus | • |
| Holiday-Modus | • |
| Kältegerät/Kühlzone | |
| Anzahl der Abstellflächen | 4 |
| Anzahl Frischeschubladen | 2 |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
| Innentürabsteller | 3 |
| Gefriergerät/-zone | |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A bis G) | C |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 180,68 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,49 |

KFN 4397 CD 125 Edition

Stand-Kühl-Gefrierkombination

mit PerfectFresh Pro und NoFrost für längere Frische und einem Plus an Komfort.




EAN: 4002516711728 / Materialnummer: 12361930 /

Alte Materialnummer: 38439731EU1


| Sicherheit | |
|---|--------------|
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
| Technische Daten | |
| Gerätebreite in mm | 597 |
| Gerätehöhe in mm | 2015 |
| Gerätetiefe in mm | 675 |
| Gewicht in kg | 78,3 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlzone in l | 258 |
| davon PerfectFresh-Zone in l | 99 |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 103 |
| Gesamtnutzzinhalt in l | 360 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 20 |
| Gefriervermögen in kg/24 h | 10,00 |
| Luftschallemissionsklasse (A-D) | B |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 35 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1400 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge der elektrischen Leitung in m | 2,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eierablage | • |
| Eiswürfelschale | • |
| Gutschein für einen ActiveAirClean Filter | • |

KFN 4397 CD 125 Edition
 Stand-Kühl-Gefrierkombination
 mit PerfectFresh Pro und NoFrost für längere Frische und einem Plus an Komfort.



KFN4291AD, KFN4395DD, KFN4395CD, KFN4397CD, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, FN4374E, Draufsicht (*Fußnote)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm